

KSO2N, SO2-6, SU 1000

3 modelos de la familia · Determinador de SO2 en alimentos

Datos clave

Modelo	Código	Descripción	Voltaje Chile
KSO2N	B00604572	Compact system for the determination of sulfurous acid in accordance with DIN EN 1185, 2 absorption vessels, magnetic stirrer.	por confirmar
SO2-6	B00218429	Devices for the determination sulfurous acid in up to 6 sample positions simultaneously in accordance with DIN EN 1185. 2 absorption vessels. Magnetic stirrer.	por confirmar
SU 1000	B00652910	Compact system for the determination of Sulfite in accordance with DIN EN 1988-1 (Optimized Monier-Williams method)	por confirmar

Especificaciones técnicas

Parámetro	KSO2N	SO2-6	SU 1000
Width (in cm)	71.50	100.00	71.50
Depth (in cm)	23.00	70.00	23.00
Height (in cm)	33.00	43.00	33.00
Weight (in kg)	7.50	48.00	7.50
Controller	Nein	Nein	Nein
Power consumption (in W)	450	2000	450
Sample positions	1	6	1
Capacity (in ml)	500.00	500.00	1,000.00
Flask size (in ml)	500	500	1000
normas	DIN EN 1185, DIN EN 1988-1	DIN EN 1185, DIN EN 1988-1	DIN EN 1185, DIN EN 1988-1

Datos tal como los publica el fabricante (idioma original de la fuente); “—” = el fabricante no lo indica para ese modelo.

Documentación del fabricante: P_Extraktion.pdf, P_Futtermittelanalytik.pdf

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (behr-labor.com (EN), 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.