

MP490

Medidor de punto de fusión MP490 (capilar, cámara)
Medidores de punto de fusión



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Código	MP490
Para Chile	confirmar (ni la web ni el folleto publican la alimentación de la serie MP4xx)
Rango temperatura	ambiente - 400 °C
Modo	automático
Cámara video	cámara y video; reproducción de video: Sí
Resolución temperatura	0,01 °C
Usuarios ID	100

Especificaciones

Rango temperatura	ambiente - 400 °C
Modo	automático
Cámara video	cámara y video; reproducción de video: Sí
Resolución temperatura	0,01 °C
Usuarios ID	100
Gestion autorizaciones	Sí
Audit trail	Sí
Graficos guardados	500
Métodos guardados	200
Memoria ROM	128 GB
Impresora	láser o térmica (posición en la tabla del folleto: confirmar)
21 CFR Part 11	Sí
Capacidad	4 capilares simultáneos
Capilar	exterior 1,4 mm, largo 110 mm (folleto)
Aumento lente	8x
Pantalla	8" capacitiva táctil a color (Android)
Exactitud temperatura	±0,4 °C a 200 °C; ±0,7 °C a 300 °C (sobre 300 °C no publicada)
Repetición temperatura	0,2 °C
Gradiente calentamiento	0,1-20 °C
Puertos	USB x3, RS232, Wi-Fi, RJ45
Principio	determinación visual y automática con cámara y reproducción de video

Normas

el folleto dice cumplir GLP, GMP (UE, USP y CN) y 21 CFR Part 11 en términos generales; la tabla del mismo folleto indica 21 CFR No en MP420 y MP450: prevalece la tabla

Variantes eléctricas

Chile: confirmar (ni la web ni el folleto publican la alimentación de la serie MP4xx)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (hanonlab.com (ficha de producto, pestaña Technical Parameter, 2026-10-08) + folleto del fabricante (leído el 2026-10-08), 2026-10-08). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160