

HEMO-12PH

HEMO-12PH Series Infinite Phase Contrast (Plan Apo)
Biológicos



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Para Chile	100-240V (cubre 220 V; frecuencia 50 Hz: confirmar)
Modelo	HEMO-12PH / HEMO-E12PH
Sistema óptico	Infinite corrected optical system
Cabezal de visualización	Siedentopf trinocular inclinado 30°, distancia interpupilar 50-76mm
Oculares	PL10x/25mm (estándar), WF10x/22mm, WF12.5x/17.5mm, WF15x/16mm, WF20x/12mm
Objetivos acromáticos	4x/0.10 (15mm), 10x/0.25 (10.80mm), 20x/0.40 (1.5mm), 40x/0.65 (0.80mm), 60x/0.85 (0.30mm), 100x/1.25 (0.21mm)

Especificaciones

Modelo	HEMO-12PH / HEMO-E12PH
Sistema óptico	Infinite corrected optical system
Cabezal de visualización	Siedentopf trinocular inclinado 30°, distancia interpupilar 50-76mm
Oculares	PL10x/25mm (estándar), WF10x/22mm, WF12.5x/17.5mm, WF15x/16mm, WF20x/12mm
Objetivos acromáticos	4x/0.10 (15mm), 10x/0.25 (10.80mm), 20x/0.40 (1.5mm), 40x/0.65 (0.80mm), 60x/0.85 (0.30mm), 100x/1.25 (0.21mm)
Objetivos Plan Apo Phase Contrast	4x/0.16 Ph (12.8mm), 10x/0.40 Ph (3.2mm), 20x/0.75 Ph (0.60mm), 40x/0.95 Ph (0.15mm), 60x/0.90 Ph (0.26mm), 100x/1.35 Ph (0.13mm)
Platina mecánica	190×166/80×55mm con cristal Gorilla
Condensador	Abbe 0.9/0.25 o Turrent universal NA0.9
Iluminación	12V/100W halógena o LED 5W, 100-240V
Enfoque	Coaxial, 1µm división fina, rango 25mm
Revólver	Revolving sextuple con ranura DIC

Variantes eléctricas

Chile: 100-240V (cubre 220 V; frecuencia 50 Hz: confirmar)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160