

SZ800FL

SZ800FL CMO Zoom Fluorescent Stereo Microscope
Estéreo (también listado en Fluorescencia)



Para Chile	confirmar
Modelos	SZ806FL, SZ808FL, SZ810FL
Sistema óptico	Parallel optical zoom system
Cabeza	Binocular Head, 20° Inclination, Interpupillary Distance 55-75mm
Ocular	EW10×/22
Objetivo zoom	SZ806FL: 0.8×-5×; SZ808FL: 0.8×-6.4×; SZ810FL: 0.8×-8×

Imagen referencial de la serie (fabricante).

Especificaciones

Modelos	SZ806FL, SZ808FL, SZ810FL
Sistema óptico	Parallel optical zoom system
Cabeza	Binocular Head, 20° Inclination, Interpupillary Distance 55-75mm
Ocular	EW10×/22
Objetivo zoom	SZ806FL: 0.8×-5×; SZ808FL: 0.8×-6.4×; SZ810FL: 0.8×-8×
Objetivo principal	1X Plan Achromatic Objective WD: 78mm
Relación de zoom	SZ806FL: 1:06; SZ808FL: 1:08; SZ810FL: 1:10
Distancia de trabajo	78mm
Rango de enfoque	105mm
Iluminación	Transmission or Reflection LED Illumination, Brightness Adjustable
Dispositivo fluorescente	SZ-FL Fluorescent Device con 100W Ultra hi-voltage spherical mercury lamp
Filtros incluidos	GFP-B cube (EX460-500, DM505, BA510-560), GFP-L cube (EX460-500, DM505, BA510)

Variantes eléctricas

Chile: confirmar

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (web nbicoe.com página de la familia, leída 2026-10-07 (WebFetch), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160