

EasySyn 1000 Advanced

EasySyn · EasySyn 1000 Advanced reactor de síntesis



Ident. No. (ficha web ika.com)	0010016878
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz)	no publicado en la ficha: verificar 220 V / 50 Hz al cotizar
Volumen	1 l
Brida	DN100
Vol. útil mín. (con sonda t)	120 ml (260 ml)
Torque máx	200 Ncm; 120-100 Ncm (600-1300 rpm); desv. ± 1 Ncm; reversible
Cuellos laterales	3x NS 29/32, 1x NS 14/23, 2x GL18

Especificaciones

Volumen	1 l
Brida	DN100
Vol. útil mín. (con sonda t)	120 ml (260 ml)
Torque máx	200 Ncm; 120-100 Ncm (600-1300 rpm); desv. ± 1 Ncm; reversible
Cuellos laterales	3x NS 29/32, 1x NS 14/23, 2x GL18
Conectividad	RS 232, USB-C, WPAN, WiFi, Ethernet
Vacío alcanzable	3 mbar
Temperatura de trabajo	-50 a 200 °C
Tapa	cuello central NS 29/32
Soporte	500 x 950 x 580 mm, 20 kg
Medición de torque	sí
Interfaces	USB-C, RS 232
Nota	Ident. No. web (ficha técnica) 0010016878; id de catálogo ika.com y folleto 2026: 10016810; confirmar con IKA cuál se pide a fábrica (P0010)

Accesorios de la familia (Ident. No.)

Vaso SY 100 (0020126922); Vaso SY 250 (0020126923); Vaso SY 500 (0020113459); Vaso SY 1000 (0020113461); Vaso SY 2000 (0020113463); Vaso SY 5000 (0020113465); Vaso SY 100 D (válvula de fondo) (0020126921); Vaso SY 250 D (válvula de fondo) (0020126920); Vaso SY 500 D (válvula de fondo) (0020113460); Vaso SY 1000 D (válvula de fondo) (0020113462); Vaso SY 2000 D (válvula de fondo) (0020113464); Vaso SY 5000 D (válvula de fondo) (0020113466); Tapa SY 100.1 (0020113649); Tapa SY 100.2 (0020116965)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Algunos datos de este modelo están por confirmar con el fabricante.