

GeneReady H-Max (BSH-HM)

Molino de tejidos horizontal de alto rendimiento

Preparación de muestras



Alimentación	220-240 V / 50 Hz (rango 220-240 V, 50/60 Hz)
Principio	perlas, movimiento horizontal recíproco
Tamaño muestra máx	≤ 8 mm
Tamaño final	$\sim 5 \mu\text{m}$
Tiempo típico	2 min
Modos	seco, húmedo, congelado (hasta -192°C)

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Principio	perlas, movimiento horizontal recíproco
Tamaño muestra máx	≤ 8 mm
Tamaño final	$\sim 5 \mu\text{m}$
Tiempo típico	2 min
Modos	seco, húmedo, congelado (hasta -192°C)
Frecuencia	100-1800 oscilaciones/min
Capacidad	2 x placas 96 pocillos / 2 x 28 tubos 2,0 mL / 2 x 12 tubos 5,0 mL
Dimensiones	320 x 200 x 460 mm
Peso	26 kg
Alimentación	100-120 V / 220-240 V, 50/60 Hz, 200 W

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240 V / 50 Hz (rango 220-240 V, 50/60 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160