

Raptor HILIC-Si

Columna HPLC/UHPLC Raptor HILIC-Si
2 Columnas HPLC y UHPLC



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	columna HPLC/UHPLC HILIC, partícula core-shell 2,7 µm
Fase	sílice sin enlazar (L3)
Rango pH	1,0–8,0
Temperatura máx	80 °C máx.
Presión máx	600 bar / 8700 psi (2,7 µm)
Aplicaciones	compuestos polares sin reactivos de par iónico; LC-MS; compatible con HPLC y UHPLC con fases móviles HILIC de baja presión

Especificaciones

Tipo	columna HPLC/UHPLC HILIC, partícula core-shell 2,7 µm
Fase	sílice sin enlazar (L3)
Rango pH	1,0–8,0
Temperatura máx	80 °C máx.
Presión máx	600 bar / 8700 psi (2,7 µm)
Aplicaciones	compuestos polares sin reactivos de par iónico; LC-MS; compatible con HPLC y UHPLC con fases móviles HILIC de baja presión
Partícula	2.7 µm
Configuraciones	100 x 2.1 mm ; 100 x 3.0 mm ; 100 x 4.6 mm ; 150 x 2.1 mm ; 150 x 3.0 mm ; 150 x 4.6 mm ; 30 x 2.1 mm ; 50 x 2.1 mm ; 50 x 3.0 mm
N pn restek	10

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160