

Thomson SINGLE StEP viales filtro

Viales con filtro Thomson SINGLE StEP

6 Preparación y filtración de muestras



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	viales con filtro integrado (se filtra apretando con los dedos)
Versiónes	nano (0.45 µm PTFE; filtra desde 10 µL y deja 2 µL para inyectar); estándar (muestras con menos de 10 % de sólidos)
Versiónes 2	eXtreme (filtración multicapa, hasta 30 % de sólidos); bajo evaporación (menos de 0.4 % en 24 h)
Membranas	0.2 y 0.45 µm en PVDF, PES, nylon y PTFE
Presentación	100 por pack
Tapas	de color según membrana, con o sin pre-corte

Especificaciones

Tipo	viales con filtro integrado (se filtra apretando con los dedos)
Versiónes	nano (0.45 µm PTFE; filtra desde 10 µL y deja 2 µL para inyectar); estándar (muestras con menos de 10 % de sólidos)
Versiónes 2	eXtreme (filtración multicapa, hasta 30 % de sólidos); bajo evaporación (menos de 0.4 % en 24 h)
Membranas	0.2 y 0.45 µm en PVDF, PES, nylon y PTFE
Presentación	100 por pack
Tapas	de color según membrana, con o sin pre-corte
Nº en restek	6

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160