

RD-Prime-SA660

Micrótopo rotatorio semiautomático Roundfin RD-Prime-SA660
Micrótomos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-Prime-SA660
Alimentación	100-240 V (± 20 V), 50/60 Hz
Modelo	RD-Prime-SA660
Rango de espesor de corte	0-300 μm
Incrementos del espesor de corte	0-5 μm : 0.5 μm 5-10 μm : 1 μm 10-20 μm : 2 μm 20-50 μm : 5 μm 50-100 μm : 10 μm 100-300 μm : 20 μm
Rango de espesor de desbaste	0-1000 μm
Incrementos del espesor de desbaste	0-20 μm : 5 μm 20-50 μm : 10 μm 50-100 μm : 20 μm 100-1000 μm : 50 μm

Especificaciones

Modelo	RD-Prime-SA660
Rango de espesor de corte	0-300 μm
Incrementos del espesor de corte	0-5 μm : 0.5 μm 5-10 μm : 1 μm 10-20 μm : 2 μm 20-50 μm : 5 μm 50-100 μm : 10 μm 100-300 μm : 20 μm
Rango de espesor de desbaste	0-1000 μm
Incrementos del espesor de desbaste	0-20 μm : 5 μm 20-50 μm : 10 μm 50-100 μm : 20 μm 100-1000 μm : 50 μm
Retracción de la muestra	0-300 μm ; 10 μm increments
Velocidad de avance motorizado de la muestra	Lenta: 800 $\mu\text{m/s}$; rápida: 1800 $\mu\text{m/s}$
Orientación de la muestra	Ejes X/Y: $\geq 16^\circ$
Recorrido horizontal de la muestra	30 mm
Recorrido vertical de la muestra	70 mm
Tamaño máximo de corte	80 $\times$ 70 mm
Dimensiones del equipo	620 $\times$ 300 $\times$ 290 mm
Temperatura de funcionamiento	+10°C a +35°C
Temperatura de almacenamiento	+5°C a +55°C
Humedad relativa de funcionamiento	Máximo 80%, sin condensación
Humedad de almacenamiento	<80%
Alimentación eléctrica	AC 100-240 V (± 20 V), 50/60 Hz
Consumo nominal	70 W

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V (± 20 V), 50/60 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160