

Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual

Micro-Ubbelohde

7 versiones · códigos en la tabla de versiones




Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio)
Norma	DIN 51562-2
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Manual (cronómetro)
Volumen de llenado	3 ... 4 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Especificaciones comunes de la serie

Norma	DIN 51562-2
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Manual (cronómetro)
Volumen de llenado	3 ... 4 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Versiones y códigos

Modelo	Código	Constante K	Capilar n.º	Tipo
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 10 [285401009]	285401009	0,01	M I	536 10
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 13	285401017	0,03	M Ic	536 13
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 20	285401025	0,1	M II	536 20
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 21	285401030	0,5	M IIa	536 21
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 10 [285401033]	285401033	0,3	M IIc	536 10

Modelo	Código	Constante K	Capilar n.º	Tipo
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 30	285401041	1	M III	536 30
Micro-Ubbelohde DIN 536 calibrado manual · 536 11	285401050	—	—	536 11

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160